

Garant**Jyrsinkääntöterä AOMT110408 TR, Softcut®-jyrsimelle, HB7830-1****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215486 UNI |
| GTIN | 4069515039376 |
| Tuoteluokka | 2A1 |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Tyyppi | UNI |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | AOMT110408 TR |
| Laji | HB7830-1 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |

Käyttäjätiedot

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--|-----------------|----------------------|------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 330 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 290 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |