

**Garant****Jyrsinkääntöterä AOMT110412 TR, Softcut®-jyrsimelle, HB7830-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Tuoteluokka	2A1

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	AOMT110412 TR
Laji	HB7830-1
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		