

**Garant****SC.T 09T304, Laji: HU7310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HU7310
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä