



Suorakulmainen sorviterä, HSS Co 10, Korkeus × leveys: 10X5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	295060 10X5
GTIN	4045197271204
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

Korkeus ja leveys: Toleranssi **h14. HSS Co 10** (10 % koboltti).

Suorakulmaiset sorvinterät, DIN 4964 muoto D.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	5 mm
Korkeus	10 mm
Pituus	160 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä