



Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	700401 180
GTIN	4003773043072
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistyyökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

