

**Hioma-/puhdistussieni, 80×50×20 mm, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557665 M
GTIN	4069515039925
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Joustava hioma-/puhdistussieni - elastinen sideaine, (pitkä kestoikä, hiomateho säilyy loppuun asti). Huokoinen rakenne estää tukkeutumisen. Sopii sekä kuiva- että märkähiontaan. Veden- ja öljynkestävä.

Jalokorundia sisältävä malli.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, sopii kaikkien materiaalien **puhdistukseen, kiillotukseen, silotukseen, mattaukseen ja hiontaan.**

Huomautus:

Vesi, öljyt, tahnat ja muut lisäaineet **parantavat hiomatehoa.**

Tekninen kuvaus

Pituus	80 mm
Hienousaste	väline
Korkeus	20 mm
Leveys	50 mm
Tuotenimen määrite	80×50×20 mm

Tuotetyyppi

Hiontapalikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kivi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		