

Garant**SC.T 120408, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7310
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä