

Garant**SC.T 09T304, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	N
Laji	HB7310
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 09T304

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä