Sivuleikkuri, kiillotettu, aukaisujousella, Kokonaispituus: 180mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	725231 180
GTIN	4003773060192
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:
Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. **Käyttöön ja pois kytkettävä aukaisujousi.** Pihdit mustaksi fosfatoidut, pää kiillotettu. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta
Kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.
Standardi:
DIN ISO 5749
Raaka-aine:
Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ∅ enint.	2,2 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ∅ enint.	3,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ∅ enint.	2,7 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustaksi mustattu, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei

päällekytkettävä aukaisujousi	kyllä
Tuotetyyppi	leikkuupihdit