



Trapetsisorviterä, HSS Co 10, Korkeus × leveys: 10X2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	295080 10X2,5
GTIN	4045197271365
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

Korkeus ja leveys: Toleranssi **h14**. **HSS Co 10** (10 % koboltti).

Trapetsisorvinterät, DIN 4964 muoto E.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus	10 mm
Pituus	80 mm
Leveys	2,5 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä