



Ohjauslaite RCK STG 10/800, tyyppi: STG10/800



Tilaustiedot

Tilausnumero	078146 STG10/800
GTIN	4007220523551
Tuoteluokka	07P

Kuvaus

Malli:

RCK-käyttökoneisto, jossa on portaaton kierrosluvun säätö, on innovatiivinen ratkaisu, jossa yhdistyvät maksimaalinen tuottavuus ja huomattavat ergonomiset hyödyt. Järjestelmä tuottaa vähemmän melua ja tärinää kuin tavanomaiset käyttökoneistot. Liikuteltava ohjausyksikkö ja erilaiset käsikappaleet tekevät järjestelmästä käyttäjille erityisen kevyen, miellyttävän ja joustavan. Käsikappaleet mahdollistavat myös monenlaisten työkalujen käytön lähes kaikilla aloilla. Järjestelmä on suunniteltu jatkuvaan käyttöön tasaisella kierrosluvulla, ja sitä voidaan käyttää verkkolaitteen lisäksi myös tehokkaalla akulla.

Ohjauslaite, joka mahdollistaa erilaisten käsikappaleiden tarkan ohjauksen. Saavuttaa 80 000 rpm:n maksimikierrosnopeuden ja pitää sen tasaisena käytön aikana.

Etu:

- **Lisää tuottavuutta jopa 50 % tasaisen kierrosnopeuden ansiosta.**
- **Miellyttävä, ergonominen työskentely ja nopeat, optimaaliset tulokset.**
- **Voidaan käyttää verkkolaitteella tai liikkuvassa käytössä akulla monenlaisissa teollisissa käyttökohteissa.**

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1560 W
--------------	--------

Paino

3,3 kg