

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	E16R STFRCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	19 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L_1	25 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Keskisiirto L_3	10 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	15,4 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500