



Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan Ø d1: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302520 40
GTIN	4250122600855
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörengas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	41 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Varavääntiörengas nro 309870	40
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	27 mm
Kokonaispituus L	209 mm
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
kierre M	M24
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40

Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	SK 50 A = 55
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302520-40>