



Trapetsisorviterä, HSS Co 10, Korkeus × leveys: 12X3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	295080 12X3
GTIN	4045197271402
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

Korkeus ja leveys: Toleranssi **h14**. **HSS Co 10** (10 % koboltti).

Trapetsisorviterät, DIN 4964 muoto E.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	3 mm
Pituus	160 mm
Korkeus	12 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä