

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7020 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7020

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä