

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260918 10/11  |
| GTIN         | 4045197653369 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 12 mm                           |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 7                        |
| ISO-koodi pidin                        | E10K STFCR/L11                  |
| Sopiva kääntöterä                      | TC.. 1102..                     |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 6 mm                            |
| Pään pituus L <sub>1</sub>             | 16 mm                           |
| Terän koko                             | 11 mm                           |
| Kokonaispituus L                       | 125 mm                          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 9,6 mm                          |
| Asetuskulma κ                          | 90 astetta                      |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 10 mm                           |
| Standardi                              | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                             | Oikea                           |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint.               | 8×D                             |
| Lastuava aine                          | KM                              |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500