

**Garant****HM-sisäSORVAUSPIDIN E.. STFCR 90° KÄÄNTÖTERILLE TC.. OIKEA, VARREN-Ø /  
TERÄNKOKO: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	E10K STFCR/L11
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9,6 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8