

**Garant****SC.T 120404, Laji: HB7310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 120404 HB7310 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7310

lastunmurtaja: AM

Toleranssi: G

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

Syöttö f: 0,05 - 0,5 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
Laji	HB7310

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä