

Garant**Vaatekaappi, nastasyliinterilukko, Osastojen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949031 8
GTIN	4069515040457
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappien rungossa on muoviset suojapalat pohjassa sekä irrotettava jalustan peitelevy kaapin etupuolessa. Takaseinissä on tuuletusraot, ovissa on pyyhäteline ja nimikilpi. Oven sarana voidaan vaihtaa oikealta vasemmalle muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä.

Laadukas nastasyliinterilukko työntökahvassa.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Standardi	DIN 4547

Osaston hyötyleveys	342 mm
Korkeus	1850 mm
Lukon malli	Nastasynterilukko
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Osastojen lukumäärä	8
Osaston hyötykorkeus	370 mm
Viisto katto	ei
Paino	76 kg
Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Syvyys	520 mm
Nimikilpi	kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Osaston hyötysyvyys	472 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Lokerokaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/949031-8>