



## Weldon-istukka Muoto ADB, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302600 14
GTIN	4250122612810
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

**Malli:**

Kaikki varret sinistetty.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Ulkonema A-mitta	63 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ulko-Ø D	44 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12