

Garant**Vaatekaappi, nastasyliinterilukko, Osastojen lukumäärä: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949025 4
GTIN	4069515040532
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappien rungossa on muoviset suojapalat pohjassa sekä irrotettava jalustan peitelevy kaapin etupuolella. Takaseinissä on tuuletusraot, ovissa on pyyhäteline ja nimikilpi. Oven sarana voidaan vaihtaa oikealta vasemmalle muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä.

Laadukas nastasyliinterilukko työntökahvassa.

Vaetetanko, 3 koukkua osastoa kohti.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Nimikilpi	kyllä
Paino	68 kg

Leveys	800 mm
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Lukon malli	Nastasynterilukko
Vaaketankojen lukumäärä	1
Korkeus	1850 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Osaston hyötykorkeus	780 mm
Osaston hyötysyvyys	472 mm
Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Syvyys	520 mm
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Viisto katto	ei
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Osastojen lukumäärä	4
Osaston hyötyleveys	342 mm
Tuuletusraot ovesa	ei
Standardi	DIN 4547
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	vaatekaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/949025-4>