

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15 mm
ISO-koodi pidin	E12M STFCR/L11
Keskisiirto L ₃	8 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,5 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500