

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	AH16Q STFCL/L11
Pään pituus L ₁	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500