

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	13 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Pään pituus L_1	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	23 mm
ISO-koodi pidin	AH20R STFCL/L11
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	18 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500