

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E16R STF CR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	25 mm
Keskisiirto L ₃	10 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,4 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500