

Waldmann **LED-pöytävalaisin, tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	974272 1
GTIN	4013330127282
Tuoteluokka	93L

**Kuvaus****Malli:**

Energiatehokas LED-pöytävalaisin, jossa on eloksoitu alumiinirunko ja muovinen valaisinpää, väriltään umbranharmaa. Portaattomasti himmennettävissä valaisinpään painikkeella. Tukeva alumiinijalusta. Elektroninen pistokemuuntaja, voidaan liittää CEE-pistokkeella (saksalainen pistoke, tyyppi F) tai USB-A-liitännän kautta.

Väriämpötila neutraalin valkoinen 4 000 K.

Valaisin sisältää LED-lamput.

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen. Käyttäjä voi vaihtaa käyttölaitteen.

Palamisaika: > 50 000 tuntia.

Liitäntäarvot: 5 V (USB-A) , 100 – 240 V AC (CEE-pistoke).

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Tekninen kuvaus**

IP-suojausluokka	IP 20
kiinnitystapa	Jalusta

himmennettävä valaistus	Portaaton
Väriämpötila	4000 K
Ex-suojattu	ei
Lamppu voidaan vaihtaa	kyllä
Tehonkulutus	4 W
Kannatinvarren ulkonema	588 mm
Pistoketyyppi, tulo	F
Virtakytkin	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lamppu	LED
LEDien lkm	12
Väriämpötila	neutraalin valkoinen
Kokonaiskorkeus	670 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Jalkaosan syvyys	141 mm
Jalkaosan leveys	230 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin