


**Garant**

**Pienoisleikkuuterä sisäpistoon, DIN 472 Oikea, HB720, Ø Dmin / leveä ura m (H13): 11/1,6mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270110 11/1,6
GTIN	4045197560414
Tuoteluokka	211

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	2,2 mm
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
Terän paksuus T	4 mm
Pistoleveys w	1,7 mm
Vähimmäis-Ø $D_{min}$	11 mm
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	6,7 mm
Terän koko Ø d	8 mm
Uraleveys m (H13)	1,6 mm
Sarja	mini
Laji	HB720
Urat normin mukaiset	DIN 472

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		