

LOCTITE**Kierrelukitus, 250 ml, Valmistajamerkintä: 270**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083303 270
GTIN	4058093009154
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Vahvasti tarttuva, kestäville ruuviliitoksille, nestemäinen.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	33 Nm
Valmistajamerkintä	LOCTITE 270

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Vaarallisen aineen tunnus	GHS09 ympäristölle vaarallinen
Kierrekoolle M enint.	M20
Täyttö	250 ml
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
Muoto	nestemäinen
leimahduslämpötila	110 °C
Väri	vihreä
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Ominaisuudet	irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Ominaisuudet	öljynkestävä
Maksimirakomitta	0,1 mm
soveltuu materiaalille	Metalli
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Toimintalujuus vastaa	3 h
Kosketuslujuusaika	10 min
Dynaaminen viskositeetti	400 - 600 mPas
Purkaminen	raskas
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määräite	250 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

