

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	28 mm
Pään pituus L_1	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	AH25R STFCL16
Keskisiirto L_3	17 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	23 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500