

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	E10K STFRCR/L11
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Pään pituus L ₁	16 mm
Keskisiirto L ₃	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9,6 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500