

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Keskisiirto L ₃	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
ISO-koodi pidin	AH25R STFPCR/L16
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500