


**Garant****Pienoisvaihtokääntöterä sisäkierteitykseen Oikea, HB720, Nousu: 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270140 0,5
GTIN	4045197560643
Tuoteluokka	211

**Tekninen kuvaus**

Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	3,86 mm
Vähimmäissyöttö $h_{min}$	0,29 mm
Terän koko $\varnothing d$	6 mm
Nousu	0,5 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys $Y$	0,35 mm
Nousukulma	1 astetta
Työstökertojen lkm	4 - 6
Terän paksuus $T$	3,8 mm
Kierretyyppi	M/MF
Laji	HB720
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 13

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		