


**Garant****Pienoisleikkuuterä sisäpistoon Oikea, HB720, Ø Dmin / w: 11/2,5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270090 11/2,5
GTIN	4045197560261
Tuoteluokka	21I

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	2,3 mm
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	6,7 mm
Pistoleveys w	2,5 mm
Terän koko Ø d	8 mm
Terän paksuus T	4 mm
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
Vähimmäis-Ø $D_{min}$	11 mm
Sarja	mini
Laji	HB720
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		