

Garant**Mikroteränpitimet, Ø d = 5 mm, Ø DS: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270202 10
GTIN	4045197465658
Tuoteluokka	21V

Kuvaus**Varaosa:**

Kiristysruuvi nro 279815 3.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	10 mm
Pään Ø D ₁	14 mm
Kiinnityspituus L ₂	8,8 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Sarja	Micro
Sisäpuolinen kiinnitys-Ø D	5 mm
Tuotenimen määrite	Ø d = 5 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	279815 3
-------------------------	----------

