



Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260930 12/11
GTIN	
Tuoteluokka	25U

Kuvaus

Malli:

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	14 mm
Keskisiirto L_3	7,2 mm
ISO-koodi pidin	A12M STLCL/L11
Kääntöterän ruuvi	269022 4
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L_2	11 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D_s	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	5xD
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppe 4

269022 4

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin
kivistysmomentti 500 cNm

659906 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8