


**Garant****Pienoisleikkuuterä sisäsorvaukseen ilman lastunmurtajaa Oikea, HB720, Ø D<sub>min</sub>: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270020 11
GTIN	4045197560117
Tuoteluokka	21I

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Terän paksuus T	4 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	2,3 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L <sub>3</sub>	6,7 mm
Terän koko Ø d	8 mm
Kartiokulma α	70 astetta
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
Säde r	0,2 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,15 - 0,5 mm
Pinnoitus	TiCN
Laji	HB720
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		