

Garant

Pienoisvaihtokääntöterä sisäpistoon, DIN 472 Oikea, HB720, Ø Dmin / leveä ura m (H13): 8/0,9mm

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270110 8/0,9 |
| GTIN | 4045197560346 |
| Tuoteluokka | 211 |

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Terän paksuus T | 3,6 mm |
| Pistoleveys w | 0,93 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 1 mm |
| Syöttö f | 0,02 - 0,03 mm/kierr, |
| Vähimmäis-Ø D_{min} | 8 mm |
| Kärjen-keskiön etäisyys L_3 | 4,8 mm |
| Terän koko Ø d | 6 mm |
| Uraleveys m (H13) | 0,9 mm |
| Sarja | mini |
| Laji | HB720 |
| Urat normin mukaiset | DIN 472 |

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 60 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 30 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 60 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 80 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| hakkaava | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |