

Garant**Pienoisvaihtokääntöterä sisäkopiointiin Oikea, HB720, Ø Dmin: 7,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270040 7,8
GTIN	4045197560148
Tuoteluokka	211

Tekninen kuvaus

Terän koko Ø d	6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3	4,65 mm
Terän paksuus T	3,65 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	7,8 mm
Kartiokulma α	43 astetta
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	1,2 mm
Säde r	0,2 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,15 - 0,5 mm
Laji	HB720
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		