

Garant GRIDLINE

**Vaatekaapit lukko, Osastojen lukumäärä: 2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 949072 2      |
| GTIN         | 4069515041416 |
| Tuoteluokka  | 9GF           |

**Kuvaus****Malli:**

Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Muoviset suojapalat pohjassa. Jalustan korkeus 80 mm. Kannen korkeus 40 mm. Kansi ja jalusta yhteydessä oviin. Kiinnitetyt saranaovet. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle. Laadukas nastasynterilukko työntökahvassa. Laukun sisustus: Kussakin hyllyssä 3 vaatekoukkua.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut.**

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Paino                     | 85,3 kg            |
| Leveys G                  | 32                 |
| kaapin etuosat            | teräslevysaranaovi |
| Tuuletusraot takaseinässä | kyllä              |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Osastojen lukumäärä               | 2                        |
| Standardi                         | DIN 4547                 |
| Hattuhyllyn hyötyleveys           | 340 mm                   |
| Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1                        |
| Irrotettava jalustan peitelevy    | ei                       |
| Syvyys                            | 500 mm                   |
| Korkeus                           | 2000 mm                  |
| Viisto katto                      | ei                       |
| Lukon malli                       | Nastasynterilukko        |
| Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä                    |
| Osaston hyötykorkeus              | 1840 mm                  |
| Vaateosaston hyötyleveys          | 340 mm                   |
| Leveys                            | 800 mm                   |
| Hattuhyllyn hyötykorkeus          | 370 mm                   |
| Vaateosaston hyötysyvyys          | 450 mm                   |
| Syvyys G                          | 20                       |
| Kunkin vaateosaston hyötykorkeus  | 1430 mm                  |
| soveltuu umpikypärälle            | kyllä                    |
| Tuuletusraot ovesa                | ei                       |
| Vaatetankojen lukumäärä           | 1                        |
| Hattuhyllyn hyötysyvyys           | 450 mm                   |
| Jalustan rakenne                  | Jalusta                  |
| Materiaalin paksuus               | 0,9 mm                   |
| Oven avautumiskulma               | 250 astetta              |
| Nastasynterilukko                 | modulaarinen lisäkappale |
| Tuotetyyppi                       | vaatekaappi              |

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/949072-2>

