

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
ISO-koodi pidin	AH16Q STFPCR/L11
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500