



Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260930 20/11
GTIN	
Tuoteluokka	25U

Kuvaus

Malli:

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A20R STLCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	22 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 4
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Keskisiirto L_3	11,2 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	19 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	5xD
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin
kivistysmomentti 500 cNm

659906 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

269022 4