

Garant**Miniporatanko terästä, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 12/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Tuoteluokka	21V

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	279815 10
Terän koko	06 mm
Pään pituus L ₁	12 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,6 mm
Sarja	mini
varren Ø D _s	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 10	279815 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500