


Garant**Pienoisvaihtokääntöterä sisäkierteitykseen Oikea, HB720, Nousu: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270140 1,5
GTIN	4045197560544
Tuoteluokka	211

Tekninen kuvaus

Nousu	1,5 mm
Työstökertojen lkm	6 - 10
Nousukulma	3 astetta
Vähimmäissyöttö h_{\min}	0,87 mm
Terän paksuus T	3,8 mm
Terän koko $\varnothing d$	6 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y	0,9 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3	4,58 mm
Kierretyyppi	M/MF
Laji	HB720
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 13

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		