

**Garant****Pienoisvaihtokääntöterä sisäviistämiseen Oikea, HB720, Ø Dmin: 8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270060 8
GTIN	4045197560186
Tuoteluokka	21I

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäis-Ø $D_{min}$	8 mm
Terän paksuus T	3,8 mm
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	1 mm
Viisteen leveys W	1,3 mm
Terän koko Ø d	6 mm
Kartiokulma $\alpha$	45 astetta
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	4,65 mm
Säde r	0,2 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,15 - 0,5 mm
Laji	HB720
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		