

**Sisäsorvausterä oikea standardin DIN 4953 mukaan, HSS E, Varren Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296300 8
GTIN	4045197189035
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murre helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	18 mm
Varren Ø	8 mm
Kokonaispituus	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä