

**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260931 10/11
GTIN	4960664541782
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 10 mm

ISO-koodi pidin: A10L STLCR/L11

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: TC.. 1102..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 12 mm

Keskisiirto L₃: 6,2 mm

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Keskisiirto L ₃	6,2 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 4
ISO-koodi pidin	A10L STLCR/L11
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	10 mm

Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi	269407