

Garant**Miniporatanko terästä, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 12/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Tuoteluokka	21V

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	12 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 11
Terän koko	08 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,6 mm
varren Ø D _s	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 11	279815 11
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500