


**Garant****Pienoisvaihtokääntöterä sisäkierteitykseen Oikea, HB720, Nousu: 1,75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270140 1,75
GTIN	4045197560551
Tuoteluokka	21I

**Tekninen kuvaus**

Työstökertojen lkm	7 - 12
Terän koko $\varnothing$ d	6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	4,8 mm
Vähimmäissyöttö $h_{min}$	1,01 mm
Nousukulma	3 astetta
Nousu	1,75 mm
Terän paksuus T	3,8 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y	0,9 mm
Kierretyyppi	M/MF
Laji	HB720
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 13

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		