



Nurkkasorvausterä taivutettu oikea standardin DIN 4965 mukaan, HSS E, Varren nelikulmio: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	296750 20
GTIN	4045197189967
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtaakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	20 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyppi	Sorvausterä