


Garant**Pienoisleikkuuterä sisäkierteitykseen Oikea, HB720, Nousu: 2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270140 2 |
| GTIN | 4045197560568 |
| Tuoteluokka | 211 |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nousu | 2 mm |
| Kärjen-keskiön etäisyys L_3 | 6,47 mm |
| Työstökertojen lkm | 7 - 12 |
| Kierrekärjen-otsan etäisyys Y | 1,1 mm |
| Nousukulma | 2,5 astetta |
| Vähimmäissyöttö h_{min} | 1,15 mm |
| Terän paksuus T | 4,2 mm |
| Terän koko $\varnothing d$ | 8 mm |
| Kierretyyppi | M/MF |
| Sarja | mini |
| Laji | HB720 |
| Kylkikulma | 60 astetta |

| | |
|-------------|-------------------|
| Standardi | DIN 13 |
| Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 60 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 30 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 60 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 80 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| hakkaava | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |